




GS16019010

Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, frontmontage, helderwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,06 W

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9010 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	54 mm
Aantal eenheden	2

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot frontmontage
---------------	-----------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
Type USB-aansluiting	AC

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Afbeeldingen | tekeningen

