



EC364M

Energiezähler MID dreiphasig, 2 Tarif, Direktmessung 100A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

3P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom

100 A

Kapazität

Anzahl Module

7

Konnektivität

Anschlussart

Direktanschluss

Abmessungen

Höhe

90 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers

Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für

Bezug

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Messung

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

4

Funktionen

Genauigkeitsklasse

B

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

7,50 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,80 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

100 A

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja