



ADS966QC

**Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA B-16A 30mA type A QC&QB**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
Course	B

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné à -25°C	18.50 A
Courant assigné à -20°C	18.30 A
Courant assigné à -15°C	18.10 A
Courant assigné à -10°C	17.90 A
Courant assigné à -5°C	17.70 A
Courant assigné à 0°C	17.40 A
Courant assigné à 5°C	17.20 A
Courant assigné à 10°C	17 A
Courant assigné à 15°C	16.70 A
Courant assigné à 20°C	16.50 A
Courant assigné à 25°C	16.20 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15.80 A
Courant assigné à 40°C	15.60 A
Courant assigné à 50°C	15.20 A
Courant assigné à 55°C	15 A
Courant assigné à 60°C	14.80 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 - 1.45 A

**Sécurité**

Type de protection différentielle	A
Indice de protection IP	IP20

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	3

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	5.20 W
-----------------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Altitude	2000 m
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup>	3

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	4000

# Fiche technique du produit

## ADS966QC

---

### **Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1.5 - 4.0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1.5 - 4.0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>

### **Installation, montage**

Couple de serrage	2.10 - 2.10 Nm
-------------------	----------------

### **Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

### **Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	QuickConnect
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect Quick jeu de barres

### **Dimensions**

Hauteur	94 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	68 mm

### **Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

### **Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----