



ST301

Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension de sortie | 8 - 12 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension de sortie 2 | 12 V |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Puissance

| | |
|------------------------|------|
| Puissance consommée VA | 4 VA |
| Puissance | 4 VA |
| Puissance consommée | 4 W |

Dimensions

| | |
|------------|-------------|
| Hauteur | 111 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Dimensions | 111 x 35 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protection thermique | Oui |

Equipement

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Protégé contre les court-circuits | Oui |
| Commutateur marche/arrêt | Non |

Tension

| | |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 4000 V |
|------------------------------|--------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Raccordement

| | |
|---|-------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 4 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 mm ² |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Courant électrique

| | |
|---------------------------|--------|
| Intensité au secondaire 1 | 0,50 A |
| Intensité au secondaire 2 | 0,33 A |
| Courant Max au secondaire | 0,5 A |

Installation, montage

| | |
|-------------------|----------------|
| Montage sur | Rail DIN |
| Couple de serrage | 1,20 - 1,20 Nm |

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | Oui |
|----------------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

