



WNT944B

IP55

## QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Διπλό πλήκτρο |
|------------------------------|---------------|

#### Υλικά

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Χρώμα                | Λευκό       |
| Κωδικός RAL          | 9010        |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ         |
| Υλικό                | Πλαστικό    |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο |

#### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 71 mm |
| Πλάτος | 71 mm |
| Βάθος  | 27 mm |

#### Σύνδεση

|                |                |
|----------------|----------------|
| Τύπος σύνδεσης | Βίδωμα bayonet |
|----------------|----------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |
|-----------------|-------------------|

#### Εξοπλισμός

|                  |     |
|------------------|-----|
| Πλακίδια φωτεινά | Όχι |
|------------------|-----|

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

#### Κείμενο

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα                        |
| Μπουτόν             | Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό |

#### Κατάλληλο για

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |