



VU36NA

Kleinv.,Volta,UPV,3x12PLE,IP30,Version Schweiz

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

##### Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	22.50 W
---	---------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	72

##### Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

##### Abmessungen

Höhe	630.50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	98 mm
Einbauhöhe	615 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

##### Abmessungen

Einbaubreite	314.50 mm
--------------	-----------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

##### Abmessungen

Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----