



ESD426

**Contacteur 25A, 40, 24V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contacts	40
------------------	----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'isolement	440 V
------------------------------	-------

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
-----------------------------------	-----------

Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V
-----------------------------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Usage**

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
-----------------------------------------	--------

Endurance électrique en nombre de cycles	30000
------------------------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	6 W
-----------------------------------	-----

Consommation à l'appel	21 VA
------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	35,75 mm
---------	----------

Profondeur	60 mm
------------	-------

**Raccordement**

Nombre de contacts	4
--------------------	---

**Equipement**

Nombre de contacts NO	0
-----------------------	---

Nombre de contacts NC	4
-----------------------	---

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non
---------------------------------------------	-----

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------------	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------------	------------------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
-------------------	----------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----