



HW4W425DS

Interrupor de maniobra HW4 extraíble 4P 2500A

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                                            | 2500 A |
| Corriente asignada de corta duración admisible l <sub>cw</sub> t=1 s 220 - 240 V AC según IEC 60947-3 | 85 kA  |
| Corriente asignada de corta duración admisible l <sub>cw</sub> t=1 s 380 - 415 V AC según IEC 60947-3 | 85 kA  |

Arquitectura

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Número de polos                      | 4         |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble |

Tensión

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>              | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> ) | 12000 V |

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |