



383620



**Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

**Instalace, montáž**

Montáž Montáž na omítku

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Materiál**

Materiál Kov  
Umělá hmota  
Povrch Neošetřený

**Identifikace**

Montážní uspořádání Základní prvek

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

**Rozměry**

Rozměry 71 x 71 mm  
Vestavěná hloubka 31 mm  
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Texty**

Způsob montáže Pro přišroubování  
Bez rozpěrných přichytek  
Typ připojení Se šroubovými svorkami  
Způsob zapojení Spínač/přepínač

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano  
Bez REACh-SVHC Ano  
V souladu se směrnicí RoHS Ano