




383620

Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota Umělá hmota
Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm
Vestavěná hloubka 31 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Klíč

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek
Typ připojení Se šroubovými svorkami
Způsob zapojení Spínač/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano