



48037009

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|---------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
| Corriente de salida | 2400 mA |

Tensión

| | |
|-------------------|---------------|
| Tensión asignada | 250 V |
| Tensión nominal | 250 - 250 V |
| Tensión de salida | 4,75 - 5,25 V |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamiento | 5 - 35 °C |
|-------------------------------|-----------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Potencia

| | |
|-------------------------------|--------|
| Potencia de salida | 12 W |
| Consumo de potencia en espera | 0,05 W |

Materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Blanco polar |
| Código RAL | 9010 |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Dimensiones

| | |
|---|-------|
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Número de unidades | 1 |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 40 mm |
| Profundidad de montaje | 32 mm |

Conexión

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de conector/enchufe | Enchufe / abrazadera |
|--------------------------|----------------------|

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Conectividad

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de conector/enchufe | Conexión enchufable |
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos Montaje de garra |
| Tipo conector/enchufe USB | AA |

Equipo

| | |
|--|--------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | SCHUKO |
| Inserto central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | Sí |
| Resistencia al impacto IK | IK02 |
| Índice de protección IP | IP20 |

Funciones

| | |
|----------------------------|----|
| Con iluminación orientable | No |
| Con iluminación funcional | No |

Texto

| | |
|----------------------------------|--|
| Inscripción | Sin inscripción |
| Fusible | Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica) |
| Funda | Tapa central |
| Conectores enchufable/terminales | Con 2 tomas USB tipo A |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión rápida |

Características técnicas

Berker K.x

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |