



HIB463M

Commutador motorizado 4x1600A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional Icc con fusibles gl-gG	100 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	1053000 W
---	-----------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Compatibilidad

Adecuado para carril DIN	No
Adecuado para tablero de distribución	Sí

Instalación, montaje

Montaje en	Placa de fijación
------------	-------------------