Produktový list
ESD426

ESD426

Stykač 25A, 4R, 24V AC

Technické vlastnosti

Připojení	
Typ kontaktu	4R
Elektrický proud	
Jmenovitý proud	25 A
Kapacita	
Počet modulů	2
Frekvence	
Frekvence	50 - 50 Hz
Napětí	
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
Jmenovité izolační napětí	440 V
Provozní napětí AC	400 - 400 V
Ovládací napětí AC	24 - 24 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Podmínky použití	
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Použití	
Kategorie použití	AC-7a/AC-7b
Podmínky použití	
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
Trvanlivost	
Mechanická životnost v cyklech	100000
Elektrická životnost v počtu cyklů	30000
Výkon	
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W
Spotřeba při ovládání	21 VA
Rozměry	
Výška	83 mm
Šířka	35,75 mm
Hloubka	60 mm
Připojení	
Počet kontaktů	4
Vybavení	
Počet kontaktů NO	0
Počet kontaktů NC	4
Se spínačem pro ruční přepínání	Ne
Připojení	
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm^2
Průřez plného vodiče	1 - 10 mm^2
Instalace, montáž	
Jmenovitý utahovací moment	1,20 - 1,20 Nm
Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano