



WXP0105

Afdekl. opbouwd. 5m asafst. 57mm tit.

#### Technische karakteristieken

##### Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	5

##### Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	163 mm
Diepte	9,30 mm

##### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

##### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
-------------------------	-------------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

##### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja