



SRE20005

Trasformatore di corrente 2000-5 A BG 814 CL 1

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione

1

Potenza

Potenza

15 VA

Potenza dissipata totale

17,50 W

Serie

Diametro di apertura

60 mm

Altezza

122 mm

Larghezza

100 mm

Profondità

40 mm

Altezza di apertura

60 mm

Larghezza dell'apertura

81 mm

Connettività

Tipo di connessione

Terminale a vite

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui

3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-40 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 40 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile

1.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido

1.5 - 6 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP10

Corrente

Corrente massima primario

2000 A

Intensità massima del secondario

5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN
Piastra di montaggio

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si