



SN016P

Tomada 2P+T tipo "schuko" 2,5M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	75 mm
Largura	44 mm
Profundidade	67 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Capacidade

Número de módulos	2,50
-------------------	------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------