



LNH1250M6A

Fusible NH1 690V aM 250A indicateur combiné préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Course

aM

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH1

Caractéristique du fusible

aM

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Courant électrique

Courant assigné nominal

250 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

18 W

Dimensions

Hauteur

55 mm

Largeur

135 mm

Profondeur

30 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui