



MFS732



Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A SanVis 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
Courbe	C

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1	3 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	3 kA
Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC	1,13 - 1,45 A
Courant assigné à -25°C	40,40 A
Courant assigné à -20°C	39,70 A
Courant assigné à -15°C	39 A
Courant assigné à -10°C	38,30 A
Courant assigné à -5°C	37,60 A
Courant assigné à 0°C	36,80 A
Courant assigné à 5°C	36,10 A
Courant assigné à 10°C	35,30 A
Courant assigné à 15°C	34,50 A
Courant assigné à 20°C	33,70 A
Courant assigné à 25°C	32,90 A
Courant assigné à 30°C	32 A
Courant assigné à 35°C	31,10 A
Courant assigné à 40°C	30,20 A
Courant assigné à 45°C	29,30 A
Courant assigné à 50°C	28,30 A
Courant assigné à 55°C	27,30 A
Courant assigné à 60°C	26,30 A
Courant assigné à 65°C	25,20 A
Courant assigné à 70°C	24,10 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	3 kA
-----------------------------------------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 240 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension maxi d'utilisation	253 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	PSV
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6,10 W
-----------------------------------	--------

Fiche technique du produit

MFS732

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Altitude max.	2000 m

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Alignment des bornes hautes pour appareils modulaires	Borne décalée
Alignment des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

