



LNH30289M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 289A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Auslösecharakteristik | gTr |
|-----------------------|-----|

**Sicherung**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | NH3 |
| Sicherungscharakteristik | gTr |

**Spannung**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart         | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue   | 400 - 400 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 400 - 400 V |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 289 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 100 kA |
|-----------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 18,6 W |
|---------------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 150 mm |
| Breite | 53 mm  |
| Tiefe  | 80 mm  |