

Contacteur industriel 138A-AC3 / bobine 380V 50-60Hz

Caractéristiques techniques

Architecture

|               |    |
|---------------|----|
| Type de pôles | 3P |
|---------------|----|

Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 690 - 690 V |
|------------------------------|-------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
|------------------------------|--------|

Courant électrique

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné d'emploi le sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC 60947-4 | 138 A |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné d'emploi le sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC 60947-4 | 138 A |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 133 mm |
|------------|--------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC3 selon IEC 60947-4 | 40 kW |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

Endurance

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 5000000 |
|-----------------------------------------|---------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 500000 |
|------------------------------------------|--------|

Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Raccordement

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 25 - 50 mm² |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 25 - 50 mm² |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|