



HDA063L

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	18 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 240 В AC IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	18 kA
Номинальний струм за 0°C згідно з IEC 60947	76,40 A
Номинальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	76,40 A
Номинальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	74,90 A
Номинальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	73,30 A
Номинальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	71,70 A
Номинальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	70 A
Номинальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	68,30 A
Номинальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	66,60 A
Номинальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	64,80 A
Номинальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	63 A
Номинальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	61,10 A
Номинальний струм за 5°C згідно з IEC 60947	74,90 A
Номинальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	59,10 A
Номинальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	57,10 A
Номинальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	55 A

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	690 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	21,30 W
--	---------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	10000
Кількість механічних процесів	20000

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm ²

Налаштування

Налаштування ручки термозахисту xIN	1
	1

Розміри

Висота	130 mm
Ширина	75 mm
Глибина	68 mm

Основні електричні характеристики

Час спрацювання магнітного захисту	0 - 0 ms
------------------------------------	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes