



20347104

## K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, inox lac

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
| Poder de corte   | 10 A |

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
| Tensão nominal | 230 V       |

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Modo de configuração

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Temperatura pré-regulada conforto | 10 - 50 °C |
|-----------------------------------|------------|

#### Materiais

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Cor        | Aço inoxidável                      |
| Código RAL | 9022                                |
| Acabamento | Mate                                |
| Material   | Metal<br>Plástico<br>Aço inoxidável |
| Tratamento | Envernizado                         |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 71 mm |
| Largura      | 71 mm |
| Profundidade | 60 mm |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Equipamento

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diferença de temperatura de comutação | 1 K                                       |
| Tipo de termóstato                    | Regulador de aquecimento de piso radiante |
| Tipo de sonda                         | Bimetal                                   |

#### Ligações

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 1NA |
|-------------------|-----|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe de eficiência energética | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Textos

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Modo de instalação   | Sem garras de expansão               |
| Tipo de ligação      | Com terminais de encaixe             |
| Recirculação térmica | Com retorno térmico                  |
| Impressão            | Com gravação                         |
| Ligação              | Com ligação separada para crepúsculo |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |