



HDA161L

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 160A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	160 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	18 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	18 kA
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947	187,20 A
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	187,20 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	184 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	180,70 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	177,40 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	174,10 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	170,70 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	167,20 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	163,60 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	160 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	156,20 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	152,40 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	148,50 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	144,40 A

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V

Funzioni

Unità di sgancio	TM
------------------	----

Potenza

Potenza dissipata totale	43,80 W
--------------------------	---------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	10000
Numero di manovre	20000

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm ²
Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	6 - 6 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Impostazioni

1	1
---	---

Serie

Altezza	130 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	68 mm

Compatibilità

Adatto per guida DIN	Si
----------------------	----

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	6 - 6 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	6 - 6 Nm

Principali caratteristiche elettriche

Tempo di intervento della protezione magnetica	0 - 0 ms
--	----------

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si