



HW1E312FE



Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1250A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                       | 1250 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 66 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA  |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

Architecture

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nombre de pôles | 3    |
| Type de pôles   | 3P3D |

Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type de boîtier | Produit complet |
|-----------------|-----------------|

Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|