




HW1E312FE



#### Offener Leistungsschalter 1250A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	66 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	55 kA

###### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

###### Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P3D

###### Auslösung

Reaktionszeit beim Schliessen	45 ms
-------------------------------	-------

###### Architektur

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

###### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----