



WL0242

**lumina Łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy  
Lakierowany

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów  
Połączenie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

**Wymiary**

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy podwójny

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi  
Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika Seryjny

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak