



ADZ316C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA B-16A 30mA Typ A QC/BA

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3x 1P+N
Auslösecharakteristik	B

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60898-1	6 kA
Nennstrom bei -25°C	21.10 A
Nennstrom bei -20°C	20.70 A
Nennstrom bei -15°C	20.30 A
Nennstrom bei -10°C	19.90 A
Nennstrom bei -5°C	19.40 A
Nennstrom bei 0°C	19 A
Nennstrom bei 5°C	18.50 A
Nennstrom bei 10°C	18 A
Nennstrom bei 15°C	17.50 A
Nennstrom bei 20°C	17 A
Nennstrom bei 25°C	16.50 A
Nennstrom bei 30°C	16 A
Nennstrom bei 35°C	15.70 A
Nennstrom bei 40°C	15.50 A
Nennstrom bei 45°C	15.20 A
Nennstrom bei 50°C	15 A
Nennstrom bei 55°C	14.70 A
Nennstrom bei 60°C	14.40 A
Nennstrom bei 65°C	14.10 A
Nennstrom bei 70°C	13.90 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1	6 kA

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	6 kA
--	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
------------------------------------	----------

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.90 W
---------------------------------------	---------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexilem Leiter	1 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 4 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment

2 - 2 Nm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 80 °C

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2

2

Energiebegrenzungsklasse I²t

3

Kapazität

Anzahl Module

4

Abmessungen

Höhe

86 mm

Breite

71 mm

Tiefe

70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja