



LNH1200M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 200A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | aM |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | NH1 |
| Sicherungscharakteristik | aM  |

**Spannung**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart         | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue   | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 200 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

**Leistung**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 12,50 W |
|---------------------------------------|---------|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 135 mm   |
| Breite | 39,50 mm |
| Tiefe  | 64,5 mm  |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |