



VE412PN

Vector IP65, 4x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
Tension assignée d'emploi en DC	1000 - 1000 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	677 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Largeur en modules	12
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matériau

Matériau	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Matériau

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP65

Sécurité

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----