



1679

#### Żarówka LED E14, biały

##### Właściwości techniczne

###### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 230 - 230 V |
|---------------------|-------------|

###### Prąd elektryczny

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 0 A |
|-----------------|-----|

###### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 15 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 15 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 30 mm |
|-----------|-------|

###### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

###### Oświetlenie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Typ źródła światła | LED |
|--------------------|-----|

###### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|