



LNH125M

Fusível de facas NH0 gG 125A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

gG

Fusível

Dimensão do fusível

NH0

Características do fusível

gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

500 - 500 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal

125 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

11,80 W

Dimensões

Altura

125 mm

Largura

30 mm

Profundidade

61 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim