




383803



R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Krótka dźwigniaobrotowa
Liczba biegunów	2

Materiały

Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk grupowy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Rodzaj łącznika	Z położeniem neutralnym
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----