



WNA010B

IP55

CUBYKO A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 42 mm

Ενσωματωμένο βάθος 12 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Με στήριξη με νύχι Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη ενδιάμεσος

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι