



HW1N306DB

Air Circuit Breaker HW1 42kA 630A 3P Drawout for Sentinel tripunit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	630 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	6000
Maximale aantal mechanische schakelingen	25000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	50 µΩ
---------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal beveiligde polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij IN	39,40 W
Het genereren van gegevens	Ja
In overeenstemming met de gegevensbeschermingswet	Ja
Datatypen	Elektrische meting Gedetailleerde elektrische meting Algemene diagnostiek Operationele status Softwarediagnostiek
Data formaten	Custom
Geschat dagelijks dataverbruik	< 1 KB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Ja

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja