




WL0220



Přepínač střídavý s podsvětlením, řazení 6, bílá lesk lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Povrch Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Příslušenství

Popisové pole Ne

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN 10 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami
Pro přišroubování

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ne

Architektura

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano