



SPA700Z

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/22,5 kA (10/350), 3P na sběrnice

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	22,5 kA
---	---------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-C
----------	------

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A
---	-------

Konektivita

Typ připojení	Připojnice Šroubová svorka
---------------	-------------------------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	7,5 kA 25 kA
---	-----------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	1,50
--------------	------

Napětí

Úroveň napěťové ochrany U _p podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí U _c podle IEC 61643-1	255 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V
Úroveň U _p napětí U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	220,7 mm
Šířka	27 mm
Hloubka	104,4 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2 T3
---------------------------	----------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------------	----------------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 35,0 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 50,0 mm ²
Průřez signálního kontaktu	0,25 - 4,0 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano