



SVS132B



Voyant LED rouge 12-48V QCPB

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

1

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

250 V

Tension assignée de tenue aux chocs

2000 V

Tension assignée d'emploi Ue

12 - 48 V

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement

QuickConnect

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 2.5 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,33 W

Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

17,50 mm

Profondeur

62 mm

Éclairage

Type de Lampe

LED

Raccordement

Type de douille

Fix

Matière

Couleur

Rouge

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Puissance

Puissance max. par point de chargement

0 kW

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Photos | dessins

