



HGX704H

Motorantrieb zum Spannen der Feder 200-250V DC HW1 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung DC	200 - 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja