



HWX704H

Moteur de rechargement 200-250V DC HW1 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

1 A

Tension

Type de tension d'alimentation

DC

Tension assignée d'isolement

450 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6000 V

Tension circuit de commande en CC

200 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 70 °C

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui