



FU62AN

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+4filas,96M,1137x550x182mm s/puerta

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de perfiles DIN	4
Número de filas	6
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	144
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	1137 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	182 mm
Anchura de instalación	550 mm
Profundidad del montaje	110 mm
Número de unidades en ancho	24

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----