



947782501

## Integro Flow Gniazdo SCHUKO, brąz

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Brązowy                  |
| Kod RAL                 | 8017                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 55,50 mm |
| Szerokość                    | 55,50 mm |
| Liczba jednostek             | 1        |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 32 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 32,70 mm |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                     |
| Rodzaj montażu | Instalacja poprzez wbudowanie<br>Mocowanie śrubowe |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                    |
| Oslona         | Oslona centralna               |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |

**Odpowiednie do**

Berker integro

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak