



FM119

QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 2010x435x400mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	2010 mm
Πλάτος	400 mm
Βάθος	400 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,20 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Γαλβανιζέ
Υλικό	Μεταλλικό

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	13
----------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----