




HBA128H

### Bloc différentiel x160 4P 125A sensibilité fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                      | 125 A  |
| Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub> | 300 mA |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

##### Sécurité

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Type de protection différentielle | A HI |
|-----------------------------------|------|

##### Tension

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Tension nominale d'isolement U <sub>i</sub>          | 500 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub> | 6000 V |

##### Raccordement

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|