



HBA128H

Bloque diferencial electromec. para x160 de 125A, 4P, fijo, montaje lateral

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente diferencial asignada Idn	300 mA

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	2,5 - 95,0 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	2,5 - 70,0 mm ²

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----