



FD52AN

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
---------------------------------	----

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de perfiles DIN	3
------------------------	---

Número de filas	5
-----------------	---

Con cierre	No
------------	----

Tiene bloque de terminales neutro	No
-----------------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	900 mm
--------	--------

Anchura	550 mm
---------	--------

Profundidad	193 mm
-------------	--------

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	0
------------------------------	---

Número de bloqueos	0
--------------------	---

Dimensiones

Número de unidades en ancho	24
-----------------------------	----

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Colour	Blanco puro
--------	-------------

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
---	----

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
---------------------	-------------------------

Clase de protección de entrada (IP)	IP30
-------------------------------------	------

Tipo de cerradura	Sin bloqueo
-------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----