



ERC218

Relais de commande 16A, 1F+1O, 230V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact	1O+1F
-----------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant assigné d'emploi en AC3	5,5 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2 W
Consommation à l'appel	10,70 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,85 mm
Profondeur	60 mm

Raccordement

Nombre de contacts	2
--------------------	---

Équipement

Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts à ouverture	1
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm²

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
-------------------	----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----