




WL0212

Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, srebrni

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element
-----------------------	-----------------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama Vijčani spoj
---------------	---------------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	71 x 71 mm
Ugrađena dubina	26 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Tekst

Način instalacije	Sa kralama Za pričvršćivanje vijcima
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	1-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----