




WH53543707Q



kallysto apparent complet: AM10 R/TV/Dat prise de terminaison 2GHz 10.5dB/Beige

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Atténuation

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
|---------------------------------------|----------|

#### Raccordement

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type de connexion / prise | Prise terminale |
|---------------------------|-----------------|

#### Fréquence

|                |              |
|----------------|--------------|
| Bande passante | 5 - 2000 MHz |
|----------------|--------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |
|-------------------------|--------------|

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

#### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Beige |
|---------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 1015 |
|----------|------|

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 54 mm |
|------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 54 mm |
|-----------------------|-------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm |
|--------------------------------------|------|

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|