



EKSR1220TM

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN R12 23/38mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Średnica wbudowania	305 mm
Wysokość	110 mm
Rozmiar nominalny	305 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12
---	-----

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	23 mm
---------------------------	-------

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek	Tak
-----------------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	15 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wyprowadzeń kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----