
Produktdatenblatt
SRT00635A



SRT00635A

Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	3
Leistung	
Leistung	0,70 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,29 W
Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	18,50 mm
Höhe	72,70 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	62,20 mm
Höhe der Öffnung	11 mm
Breite der Öffnung	18,50 mm
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Isolierstoffklasse	H
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	63 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene Montageplatte
Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5